


Kompaktais cilindrs DPCS-50-10-SF-P

Daļas numurs: 1416583

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 mm
Virzuļa diametrs	50 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Sievišķā vītne
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Nē
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Moderate corrosion stress
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,6 J
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	85 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	1.095 N
Kustīgā masa	157 g
Produkta svars	409 g
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Pārsega materiālu informācija	Kaļāmā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļāmā alumīnija sakausējums