

Apaļais cilindrs DSNU-3/4"- -P-A-S3


Daļas numurs: 34271

FESTO

basierend auf DIN ISO 6432, für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen.

Minimālais 10 mm gājiens ir nepieciešams pozīcijas zondēšanai ar tuvuma devējiem.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 320 mm
Virzuļa diametrs	3/4"
Bāzēts uz standartu	ISO 6432
Amortizēšana	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	158,3 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	188,5 N
Pneimatiskais savienojums	M22x1,5
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	FPM NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais