



# Tuvuma devējs CRSMT-8-PS-K-LED-24

Daļas numurs: 525563

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, PNP, piedziņām ar T-rievu, ar vadu, korozijas un skābju noutrīgs.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš T slota
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	0,2 ms
Izslēgšanās laiks	0,5 ms
Max. komutācijas frekvence	1.000 Hz
Max. izejas strāva	100 mA
Max. kontakta jauda DC	3 W
Sprieguma kritums	≤ 1,8 V
Atlikušā strāva	≤ 0,1 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis 3-dzīslu
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-O
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā
Produkta svars	40 g
Korpora materiāls	PP Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP68 IP69K
Izolējošais spriegums	500 V
Piesārņojuma pakāpe	3