


Savienotāja bloks VIGI-04-D-1-3/8

Daļas numurs: 525572

FESTO

Priekš vārstu termināli



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	8 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/8
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	G1/8
Pneimatiskās pieslēgvietas 3/5 sakombinētas	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/2
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums