

Eļļotājs MS4N-LOE-1/8-U-Z

Daļas numurs: 535801

FESTO

Metāla kauss, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. eļļas ietilpība	36 cm ³
Kausa aizsargs	iebūvēts kā metāla apvalks
Ieplūdes spiediens 1	1 ... 12 bar
Minimālā plūsmas pakāpe eļļošanas funkcijai	40 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Eļļas viskozitāte	ISO VG 32
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	354 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/8-27
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/8-27
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu informācija, skatlogs	PA