



ventiel voor paneelinbouw SVS-3-1/8

Artikelnummer: 10190

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	120 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0,35 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3,5 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Soort reset	mechanische veer
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Opmerking bij geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1x per week
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	8 N
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	POM
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium