


# draaihefmodule EHMB-25-100

Artikelnummer: 1095933

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Diameter aandrijfzonswiel	8 mm
Werkslag	0 ... 100 mm
Grootte	25
Draaihoek	eindeloos
Tandriem - steek	3 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Type overbrenging	Tandriemoverbrenging
Constructieve opbouw	Elektromechanische draai-hefmodule met tandriem
overbrengingsratio	4:1
Max. uitgangssnelheid	300 1/min
Max. ingangssnelheid	1.200 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandrijfmoment	2,2 Nm
Maximale aanzetkracht Fx	480 N
Nullaandaandrijfmoment	< 0,18 Nm
Productgewicht	3.347 g
Materiaal aandrijfswiel	Staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfswiel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal tandriem	Polychloropreen met glasvezels