



magneetventiel

MFH-5-PK-3-L

Artikelnummer: 11546

FESTO

met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos.
Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel
normaal nominaal debiet	105 l/min
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale diameter	2,5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Schakeltijd uit	22 ms
Schakeltijd in	14 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Productgewicht	270 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium geanodiseerd
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd