

kunststofslang PU-13-SW

Artikelnummer: 12133

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.
De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	17,6 mm
Debietrelevante buigradius	83 mm
Binnendiameter	13 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,133 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor koppelingsstekker binnendiameter 13 mm met moer
Kleur	zwart
Shore-hardheid	A 86 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)