


# parallekit EAMM-U-60-S48-57A-91

Artikelnummer: 1219379

★ Kernprogramma

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	60
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,07 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1.160 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	57A
Materiaal - opmerking	RoHS conform