

magneetspoel MSN1W-110AC-OD

Artikelnummer: 123061

FESTO

voor wisselspanning, zonder contactdoos.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Min excitatietijd	10 ms
Inschakelduur	100 %
Prestatiefactor cos (phi)	0,7
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 7,5 VA, houdvermogen 5 VA 110 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	80 g
Elektrische aansluiting	3-polig Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803
Soort bevestiging	geklemd met bevestigingsklem met toebehoren
Materiaal behuizing	PA
Materiaal stekkercontact	Staal
Materiaal wikkeling	Koper