


# pneumatisch ventiel

## VL-5/3E-3/4-D-4

Artikelnummer: 12464

FESTO

met bevestigingsschroeven, zonder aansluitplaat.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/3 ontlucht
Soort bediening	pneumatisch
Breedte	76 mm
normaal nominaal debiet	4.800 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	18 mm
Rastermaat	82 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	ISO 5599-1
Handbediening	geen
ISO-code	408
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Dekking (overlapping)	positieve dekking
Stuurdruk	3 ... 16 bar
Schakeltijd uit	170 ms
Schakeltijd in	50 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Geluidsdrumniveau	85 dB(A)
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2.000 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat met doorgangsboring en schroef
Aansluiting stuur lucht 12	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Aansluiting stuur lucht 14	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 4	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium