


adapterplaat VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

Artikelnummer: 1302091
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	60 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielspoelen	26
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	2.600 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 1	1 1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1 1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 5	1 1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal plaat	aluminumlegering
Materiaal schroeven	Staal verzinkt