


cartridge QSPLLK18-4

Artikelnummer: 130846

FESTO

met insteekkoppeling, L-vorm lang.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | Mini |
| Nominale diameter | 2,3 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | O-ring |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | L-vorm, lang |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 3,5 g |
| Soort bevestiging | Bevestigingsnaald |
| Pneumatische aansluiting 1 | Cartridge 18 mm |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 4 mm |
| Kleur van de demontagering | blauw |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PA-versterkt |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |