

afdichtingsring OK-M3

Artikelnummer: 130849

FESTO

voor de afdichting van schroefdraadpluggen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 16030
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Aanzetspanning bij kamertemperatuur	ja
Nominaal aandraaimoment	0,48 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 55 %
Productgewicht	0,1 g
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal dichtingen	NBR