


# axiaalkit EAMM-A-D32-57A-S1

Artikelnummer: 1322181

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	270 g
Interface code, actuator	D32A D32B
Interface code, motor in	57A
Materiaal - opmerking	RoHS conform