


magneetspoel MSFW-230-50/60-DS

Artikelnummer: 13266

FESTO

met contactdoos (standaard) volgens DIN EN 175301;



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Schakelpositie-indicator | nee |
| Min excitatietijd | 10 ms |
| Inschakelduur | 100 % |
| Prestatiefactor cos (phi) | 0,7 |
| Spoeleigenschappen | 230 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 9 VA, houdvermogen 7 VA |
| Toegelaten frequentieschommelingen | +/- 5 % |
| Toegelaten spanningsschommelingen | +/- 10 % |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-C1-L |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 40 °C |
| Max. aandraaimoment contactdoos | 0,4 Nm |
| Productgewicht | 55 g |
| Elektrische aansluiting | Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 |
| Soort bevestiging | met kartelmoer |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal magneetspoel | Duroplast Koper Staal |
| Materiaal wikkeling | Koper |