



# klemmodule EV-15/40-4

Artikelnummer: 13289

FESTO

met terugbrengfunctie



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	4 mm
Klemoppervlakte	15x40
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	2 ... 6 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5
Omgevingstemperatuur	-20 ... 40 °C
Productgewicht	45 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal membraan	TPE-U(PU)