


astap
EAMB-24-9-15X21-16X20

Artikelnummer: 1344642

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	15 mm
Opnamediameter 2	16 mm
Grootte	80
Nominale lengte	21 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	3,1 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	29 Nm
Productgewicht	72 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform