



ventiel met paddestoelknop K/O-3-PK-3

Artikelnummer: 13793

FESTO

met drukknop, veerretour. Met opsteeknippels voor slang inw. 3 mm.
Naargelang de aansluiting, functie onbediend open of gesloten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 open/gesloten monostabiel
normaal nominaal debiet	80 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Nominale diameter	2,5 mm
Soort sturing	direct
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht bij basispositie gesloten	24 N
Bedieningskracht bij basispositie open	17 N
Productgewicht	20 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof