


# vacuümzuiger VAS-40-1/4-SI-B

Artikelnummer: 1379454

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde  |
|----------------------------------|---|
| Zuignap hoogtecompensator        | 3 mm  |
| Nominale diameter                | 4 mm  |
| Zuignapdiameter                  | 40 mm   |
| Zuignapvolume                    | 3,47 cm <sup>3</sup>  |
| Aansluitpositie                  | boven   |
| Inbouwpositie                    | willekeurig   |
| Zuignapvorm                      | rond vlak   |
| Bedrijfsdruk Mpa                 | -0,095 ... 0 MPa  |
| Werkdruk                         | -0,95 ... 0 bar   |
| Bedrijfsdruk                     | -13,775 ... 0 psi   |
| Nominale bedrijfsdruk            | -0,07 MPa   |
| Nominale werkdruk                | -0,7 bar  |
| Nominale bedrijfsdruk (psi)      | -10,15 psi  |
| Bedrijfsmedium                   | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand                                |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-zone III  |
| Geschikt voor levensmiddelen     | zie uitgebreide materiaalinformatie                         |
| Omgevingstemperatuur             | -40 ... 200 °C  |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 58 N  |
| Productgewicht                   | 14 g  |
| Soort bevestiging                | via vacuümaansluiting                                       |
| Vacuümaansluiting                | G1/4  |
| Kleur                            | transparant   |
| Shore-hardheid                   | 60 +/- 5  |
| Materiaal inschroeftap           | aluminumlegering  |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform  |
| Materiaal zuiger                 | VMQ (silicone)  |