



vacuümzuiger VAS-75-1/4-SI-B

Artikelnummer: 1382165

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Zuignap hoogtecompensator | 3,5 mm |
| Nominale diameter | 4 mm |
| Zuignapdiameter | 75 mm |
| Zuignapvolume | 18,3 cm ³ |
| Aansluitpositie | boven |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Zuignapvorm | rond vlak |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,095 ... 0 MPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,775 ... 0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -0,07 MPa |
| Nominale werkdruk | -0,7 bar |
| Nominale bedrijfsdruk (psi) | -10,15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 200 °C |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 245 N |
| Productgewicht | 62 g |
| Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
| Vacuümaansluiting | G1/4 |
| Kleur | transparant |
| Shore-hardheid | 60 +/- 5 |
| Materiaal inschroeftap | aluminumlegering |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | VMQ (silicone) |