

opsteeknippel-schroefkoppeling CRCN-1/8-PK-3

Artikelnummer: 13969

FESTO

corrosiebestendig, met dichting, voor kunststofleiding PAN, PUN, PL, PP, PU.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,5 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	7,52 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroefdraaddichting	PA-versterkt TPE-U(PU)