


contrastekker MSSD-E

Artikelnummer: 14098

FESTO

voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon voor JMEH-, MEH- en MOEH-ventielen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	8 g
Elektrische aansluiting 1	Haakse stekker, vierhoekige bouwvorm, 3-polig, type C
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 300 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	6 A
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Kabeldiameter	6 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilinggraad	3
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	zwart
Materiaal dichtingen	NBR