


# koppeling

## EAMC-56-58-19-24

Artikelnummer: 1485674

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Opnamediameter 2	24 mm
Grootte	56
Nominale lengte	58 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	128 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	277 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform