

geleidingseenheid FENG-50-400-KF

Artikelnummer: 150292

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Grootte | 50 |
| Slag | 400 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Geleiding | Kogelomloopgeleiding |
| Constructieve opbouw | Geleiding |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Max. kracht Fy | 1.260 N |
| Max. kracht Fy statisch | 1.600 N |
| Max. kracht Fz | 1.260 N |
| Max. kracht Fz statisch | 1.600 N |
| Max moment Mx | 65 Nm |
| Max. moment Mx statisch | 83 Nm |
| Max moment My | 70 Nm |
| Max. moment My statisch | 89 Nm |
| Max moment Mz | 70 Nm |
| Max. moment Mz statisch | 89 Nm |
| Verplaatsingskracht | 15 N |
| Productgewicht | 5.990 g |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal geleidingselement | Affineerstaal |
| Materiaal behuizing | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |
| Materiaal jukplaat | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |