

inschroefcilinder EGZ-10-5

Artikelnummer: 15036

FESTO

met doorlopende uitwendige schroefdraad over de cilinderbehuizing.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	5 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	42 N
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad met contraoer naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal deksel	POM
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal