

inschroefcilinder EGZ-10-15

Artikelnummer: 15038

FESTO

met doorlopende uitwendige schroefdraad over de cilinderbehuizing.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	15 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	42 N
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad met contraoer naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal deksel	POM
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal