

# naderingsschakelaar SIEN-M30B-NO-S-L

Artikelnummer: 150437

FESTO

inductief, met normale schakelafstand.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Nominale schakelafstand	10 mm
Beveiligde schakelafstand	8,1 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,45 roestvrij staal St 18/8 = 0,8 Koper = 0,4 Messing = 0,55 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,5 mm
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	verbreekcontact
Hysteresis	≤ 1,1 mm
Max. schakelfrequentie	1.200 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	≤ 2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	+/- 20 %
Nullaststroom	≤ 10 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-polig M12x1 Stekker
Grootte	M30x1,5
Soort bevestiging	met contraoer
Aandraaimoment	40 Nm
Type inbouw	vlak (verzonken)
Productgewicht	100 g
Materiaal behuizing	Messing PA PBTP verchroomd
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3