


naderingsschakelaar SIEN-M30NB-NO-S-L

Artikelnummer: 150445

FESTO

inductief, met normale schakelafstand.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Nominale schakelafstand	15 mm
Beveiligde schakelafstand	12,15 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,5 Roestvrij staal 18/8 = 0,85 Koper = 0,43 Messing = 0,53 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,75 mm
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	verbreekcontact
Hysteresis	≤ 1,65 mm
Max. schakelfrequentie	700 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	≤ 2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	14 ... 30 V
Restripping	+/- 20 %
Nullaststroom	≤ 10 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-polig M12x1 Stekker
Grootte	M30x1,5
Soort bevestiging	met contraoer
Aandraaimoment	40 Nm
Type inbouw	niet verzonken
Productgewicht	100 g
Materiaal behuizing	Messing PA PBTP verchroomd
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3