


klemmodule EV-25-4

Artikelnummer: 150684

FESTO

met terugbrengfunctie



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	4 mm
Klemoppervlakte	Ø 25
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend
Bedrijfsdruk Mpa	≤ 0,6 MPa
Werkdruk	≤ 6 bar
Bedrijfsdruk	≤ 87 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Productgewicht	24 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal membraan	TPE-U(PU)