



smoorventiel met terugslagklep GRLA-M5-PK-3-B

Artikelnummer: 151161

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	83 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	72 ... 83 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	120 ... 140 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominale diameter	2 mm
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	10 g
Materiaal inschroeftap	vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai aansluiting	Gespuitsgiet zink