


debietregelaar GRLO-M5-PK-3-B

Artikelnummer: 151182

FESTO

zonder terugslagfunctie, met zwaaibare aansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	83 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominale diameter	2 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	10 g
Materiaal inschroeftap	Messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai aansluiting	Gespuitsgiet zink