

smoorventiel met terugslagklep GRLZ-1/8-PK-3-B



Artikelnummer: 151189

Einde productie

FESTO

voor debietregelaar op de toevoer, met zwaibare aansluiting.

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Ventiel functie | Debietregelaar op de afvoer met terugslagfunctie |
| Pneumatische aansluiting 1 | PK-3 met wartelmoer |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/8 |
| Instelelement | Gleufschroef |
| Soort bevestiging | inschroefbaar |
| normaal nominaal debiet in smoorrichting | 110 l/min |
| normaal nominaal debiet in terugslagrichting | 100 ... 110 l/min |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | 0,3 ... 10 bar |
| Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 162 l/min |
| Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 145 ... 165 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Max. aandraaimoment | 6 Nm |
| Productgewicht | 22 g |
| Materiaal inschroeftap | aluminumlegering |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal regelschroef | Messing |
| Materiaal zwaai aansluiting | Gespuitsgiet zink |