

naderingsschakelaar SMEO-4U-S-LED-24 B



Artikelnummer: 151526

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Design | rond |
| Toelating | RCM Mark |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Meetprincipe | magnetisch Reed |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Herhaalnauwkeurigheid | 0,2 mm |
| Schakeluitgang | met contact bipolair |
| Schakelementfunctie | NO-contact (maakcontact) |
| Inschakeltijd | ≤ 0,5 ms |
| Uitschakeltijd | 0,03 ms |
| Max. schakelfrequentie | 800 Hz |
| Max. uitgangsstroom | 500 mA |
| Max. schakelvermogen DC | 10 W |
| Inductieve beschermcircuit | aangepast aan MZ-, MY-, ME-spoelen |
| Bestand tegen kortsluiting | nee |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 12 ... 27 V |
| Restripping | 10 % |
| Polariteitsbescherming | nee |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Stekker |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 3 |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 6 g |
| Materiaal behuizing | PET |
| Schakelstatusweergave | LED geel |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |