


connector met kabel

KMEB-1-230AC-5

Artikelnummer: 151691

FESTO

voorgemonteerd, voor MEBH-, MOEBH-ventielen en N2-magneetspoelen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 230 g |
| Elektrische aansluiting 1 | Stekker, volgens EN 175301-803, type C |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | haaks |
| Elektrische aansluiting 1, opmerking over de kabeluitgang | 90° |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 3 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | op magneetventiel met centrale schroef M2,5 |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 3 |
| Nominale bedrijfsspanning AC | 230 V |
| Stootspanningsweerstand | 4 kV |
| Aardverbinding | beschikbaar |
| Kabellengte | 5 m |
| Kabeleigenschap | Standaard |
| Kabeldiameter | 5,2 mm |
| Kabelmontage | 3x0,5 |
| Draadeindes | Kabelschoen |
| Beschermingsgraad | IP65 volgens IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | PVC |
| Materiaal behuizing | PA66-GF30 |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal stekkercontact | Koper-legering verzilverd |