


lineaire aandrijving DGO-1/2"- -P-A-B

Artikelnummer: 15227

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met magnetische koppeling.

Old part no. 13003431



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,04 ... 157 "
Zuigerdiameter	1/2"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Geleiding	Glijgeleiding
Werkdruk	2 ... 7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perlucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	68 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	68 N
Pneumatische aansluiting	10-32 UNF-2B