


meervoudige stekker KSV6-22

Artikelnummer: 152508

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	6 mm
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aansluitingen	22
Pneumatische aansluiting	PK-6
Kleur	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform