

naderingsschakelaar SMT0-4U-NS-S-LED-24



Artikelnummer: 152743

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met lichtdiode en geïntegreerde beveiliging, zonder bevestigingskit.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Design | rond |
| Gebaseerd op norm | EN 60947-5-2 |
| Toelating | RCM Mark |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Meetgrootte | positie |
| Meetprincipe | magneetinductief |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 70 °C |
| Herhaalnauwkeurigheid | 0,2 mm |
| Schakeluitgang | NPN |
| Schakelelementfunctie | NO-contact (maakcontact) |
| Inschakeltijd | 0,5 ms |
| Uitschakeltijd | 0,5 ms |
| Max. uitgangsstroom | 200 mA |
| Max. schakelvermogen DC | 6 W |
| Spanningsdaling | ≤ 2 V |
| Inductieve beschermcircuit | ingebouwd |
| Minimale belastingsstroom | 0,1 mA |
| Reststroom | ≤ 0,01 mA |
| Bestand tegen kortsluiting | pulserend |
| Bestand tegen overbelasting | beschikbaar |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 10 ... 30 V |
| Restrimpel | 10 % |
| Polariteitsbescherming | voor alle elektrische aansluitingen |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Stekker |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 3 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | Schroefvergrendeling |
| Uitgangsrichting aansluiting | in de lengte |
| Materiaal stekkercontact | Messing, verguld |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Max. aandraaimoment | 0,8 Nm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 6 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal behuizing | PA PET PUR |
| Schakelstatusweergave | LED geel |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |