

# terugslagklep HB-3/8-QS-10

Artikelnummer: 153457

FESTO

debiet van QS-aansluiting naar uitwendige schroefdraad  
Dit type is geschikt voor vacuüm.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Ventiel functie                         | Terugslagfunctie                                       |
| Pneumatische aansluiting 1              | QS-10  |
| Pneumatische aansluiting 2              | R3/8   |
| Soort bevestiging                       | inschroefbaar  |
| normaal nominaal debiet                 | 1.700 l/min  |
| Werkdruk                                | -1 ... 10 bar  |
| Omgevingstemperatuur                    | 0 ... 60 °C  |
| Materiaal behuizing                     | Aluminium geanodiseerd                                 |
| Kleur behuizing                         | zilver   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]               |
| Min. differentiële druk openen          | 0,1 bar  |
| Min. differentiële druk sluiten         | 0,2 bar  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Productgewicht                          | 47 g   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |