


kogelkraan QH-QS-4

Artikelnummer: 153483

FESTO

met QS-steekaansluiting.
Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	inline-installatie
normaal nominaal debiet	148 l/min
Nominale diameter	2,5 mm
Bedrijfsdruk Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Werkdruk	-1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Afdichtingsprincipe	zacht
Constructieve opbouw	Bolkraan
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	12 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform