

schakellipje DASI-Q11-35/40-A-SL

Artikelnummer: 1548155

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	35 40
Design	voor T-gleuf
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	8 g
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schroeven	Staal verzinkt