

vrijloop FLSR-32-R


Artikelnummer: 15687

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[voor zwaaimodule DSR.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Draairichting	van links naar rechts
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	9,98 Nm
Productgewicht	1.120 g
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal huls	Inzetstaal
Materiaal as	Inzetstaal