

# compacte cilinder AEVUZ-32-5-A-P-A

Artikelnummer: 157272

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 5 mm   |
| Zuigerdiameter  | 32 mm  |
| Demping   | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden  |
| Inbouwpositie   | willekeurig  |
| Werking   | enkelwerkend<br>trekkend                               |
| Zuigerstangeinde  | Uitwendige schroefdraad                                |
| Constructieve opbouw                                      | Zuiger<br>Zuigerstang                                  |
| Positiedetectie   | voor naderingsschakelaar                               |
| Varianten   | eenzijdige zuigerstangen                               |
| Bedrijfsdruk Mpa  | 0,08 ... 1 MPa   |
| Werkdruk  | 0,8 ... 10 bar   |
| Bedrijfsdruk  | 11,6 ... 145 psi                                       |
| Bedrijfsmedium  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium                   | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 2 - matige corrosieweerstand                           |
| LABS-conformiteit   | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Omgevingstemperatuur                                      | -20 ... 80 °C  |
| Impactenergie in de eindposities                          | 0,4 J  |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 382 N  |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag                        | 49 g   |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag                        | 9 g  |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                                | 300 g  |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                            | 40 g   |
| Soort bevestiging   | met doorgangsboring<br>met toebehoren<br>naar keuze:   |
| Pneumatische aansluiting                                  | G1/8   |
| Materiaal flens schroef                                   | verzinkt staal   |
| Materiaal deksel  | aluminumlegering                                       |
| Materiaal dynamische dichtingen                           | NBR<br>TPE-U(PU)                                       |
| Materiaal zuigerstang                                     | hooggelegeerd staal roestvrij                          |
| Materiaal cilinderbuis                                    | aluminumlegering                                       |