


parallelkit EAMM-U-60-D32-67A-91

Artikelnummer: 1577063
Einde productie

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Grootte | 60 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| overbrengingsratio | 1:1 |
| Max. toerental | 6.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 26,7 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0,07 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 3 Nm |
| Productgewicht | 1.170 g |
| Interface code, actuator | D32B |
| Interface code, motor in | 67A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |