


# ronde cilinder EG-6-15-PK-3

Artikelnummer: 15893

FESTO

Micro-pneumatiek



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	15 mm
Zuigerdiameter	6 mm
Demping	eenzijdig niet instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	3 ... 7 bar
Werking	enkelwerkend drukpend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	11,8 N
Theoretische minimale terugbrengveerkracht	2 N
Theoretische maximale terugbrengveerkracht	5,2 N
Productgewicht	20 g
Soort bevestiging	met contraoer
Pneumatische aansluiting	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	hooggelegeerd staal
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal cilinderbuis	hooggelegeerd staal roestvrij