

flensmanometer FMA-63-10-1/4-EN

Artikelnummer: 159602

FESTO

met aanduiding in bar en psi.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afleesbereik [bar]	0 ... 10 bar
Weergavebereik	0 ... 145 psi
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	63
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 145 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	SAN
Materiaal bevestigingsring	Staal
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	120 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof
Schaalverdeling	Dubbele schaalindeling bar (buiten) psi (binnen)