

kunststofslang PUN-6X1-SW

Artikelnummer: 159665

FESTO

uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen polyurethaan (bij de productie van levensmiddelen niet toegelaten).



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Buitendiameter | 6 mm |
| Debietrelevante buigradius | 26,5 mm |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Min. buigradius | 16 mm |
| Gebbruiksinstructies | TPE-U op basis van esters The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Eigenschappen slang | Suitable for energy chains |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 7 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,095 ... 1 MPa |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -13,775 ... 145 psi |
| Toelating | TÜV |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | B 013277 0506 00 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Brandtest materiaal | UL94 HB |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -35 ... 60 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0,0192 kg/m |
| Pneumatische aansluiting | voor steekaansluiting buitendiameter 6 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm |
| Kleur | zwart |
| Shore-hardheid | D 52 +/- 3 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal slang | TPE-U(PU) |