


# schokdemper YSR-32-60-C

Artikelnummer: 160274

FESTO

zelfinstellend



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag	60 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,5 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	60 mm
Max. aanslagkracht	6.000 N
Max. energieabsorptie per slag	380 J
Max. energieabsorptie per uur	220.000 J
Max. restenergie	2 J
Terugstelkracht	20 N
Productgewicht	1.220 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal