

Compactcilinder ADVULQ-2"- -A-P-A

Artikelnummer: 160596


FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,04 ... 12 "
Zuigerdiameter	2"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	11,6 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	1.057 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	1.178 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	112 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	16 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	560 g
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27
Werkdruk [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering